


Procesamiento de dióxido de zirconio pre-sinterizado Lavorazione del diossido di zirconio pre-sinterizzato Processamento de dióxido de zircônio pré-sinterizado



Geometrías de filos especialmente desarrolladas con un rebajado de material particularmente suave y discos de diamante con un grano fino aseguran una conformación preservadora de las superficies. Los instrumentos seleccionados evitan daños o la fractura de cristales en el dióxido de zirconio.


Geometria della parte tagliente sviluppata appositamente, con moderato potere abrasivo e dischi diamantati con granulometria fina permettono la realizzazione senza danneggiamento delle superfici. Gli strumenti scelti impediscono il deterioramento e la rottura dei cristalli del diossido di zirconio.

Geometria de corte especialmente desenvolvida para um desgaste extremamente suave e discos diamantados com grão fino, asseguram o tratamento cuidadoso das superfícies. Os instrumentos seleccionados impedem a danificação e/ou o deslocamento de cristais na superfície do dióxido de zircônio.

Procesamiento de dióxido de zirconio sinterizado • Lavorazione del diossido di zirconio pre-sinterizzato • Processamento de dióxido de zirconio pré-sinterizado

Superflex
806 104 ...

358



Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	190	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	completo-piena-completo	completo-piena-completo
Largo/ Spessore / Espessura mm	L mm	0,15	0,15


Shank ISO REF 1

HP 806.104. ... 358.514.190 358.514.220

opt. 18.000 rpm

Superflex
806 104 ...

327



Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	080	100
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	completo-piena-completo	completo-piena-completo
Largo/ Spessore / Espessura mm	L mm	0,13	0,13

Shank ISO REF 1

HP 806.104. ... 327.514.080 327.514.100

opt. 18.000 rpm

Carburo de tungsteno • Carburo di tungsteno • Carburo de tungsténio

SFE Dentado cruzado, superfino • Dentatura incrociata superfina • Corte cruzado superfino



ø 1/10 mm	014	023	014	023	023	029	045	023	023	008
L mm	3,1	3,9	3,2	5,0	5,3	5,0	14,1	8,0	5,3	4,2

Shank ISO

HP 500 104 ...	277 110 ...	277 110 ...	237 110 ...	237 110 ...	237 110 ...	237 110 ...	201 110 ...	141 110 ...	225 110 ...	196 110 ...
REF HF ...	073SFE	073SFE-	077SFE-	077SFE-	1077SFE-	077SFE-	079SFE-	129SFE-	137SFE-	138SFE-
	014	023	014	023	023	029	045	023	023	008

008 - 023 opt. 25.000 rpm / 025 - 045 opt. 20.000 rpm



ø 1/10 mm	016	023	023	023	040	023	023	023	023
L mm	8,0	8,0	8,0	6,5	11,5	17,0	14,0	16,0	16,0

Shank ISO

HP 500 104 ...	198 110 ...	198 110 ...	289 110 ...	272 110 ...	274 110 ...	187 110 ...	201 110 ...	137 110 ...	292 110 ...
REF HF ...	138SFE-	138SFE-	139SFE-	251SFE-	251SFE-	257SFE-	261SFE-	293SFE-	295SFE-
	016	023	023	023	040	023	023	023	023

008 - 023 opt. 25.000 rpm / 025 - 045 opt. 20.000 rpm

Observar la velocidad de giro(tabla de velocidades de giro 11.15) / rispettare i limiti di rotazione (tabella di velocità di rotazione - pag. 11.15) / Respeite o regime da velocidade de rotação vide tabela página 11.15

Procesamiento de dióxido de zirconio sinterizado • Lavorazione del diossido di zirconio pre-sinterizzato • Processamento de dióxido de zircônio pré-sinterizado



MC139SFE-023



MC251SFE-023



MC138SFE-023

Millennium Cutter

El revestimiento de Millennium permite un redondeamiento de los cantos a nivel micrométricos, reduciendo la agresividad del instrumento al inicio de su utilización y evitando daños en el material.

Ideal para reparar zirconio pre-sinterizado sin que se produzcan fracturas o astillas.

Il rivestimento Millennium provvede un arrotondamento degli spigoli incisivi nella zona µm. In tale modo va ridotto l'aggressività iniziale ed evitato lo strappamento.

Ideale per lo zirconio, senza fratture e scheggiature.

O revestimento Millennium promove um arredondamento de arestas cortantes, ao nível do micrómetro. Isto reduz a agressividade inicial e evita a formação de fendas.

Ideal para dióxido de zircônio pre-sinterizado sem fracturas e lascas/estilhaços.

MC073SFE (277)



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	014
L mm	3,1
Shank	ISO REF
HP 506 104 277 110...	MC073SFE- 014
opt. 25.000 rpm	

MCL077SFE (237)




Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	023
L mm	5,3
Shank	ISO REF
HP 506 104 237 110...	MCL077SFE- 023
opt. 25.000 rpm	

MC129SFE (141)



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	023
L mm	8,0
Shank	ISO REF
HP 506 104 141 110...	MC129SFE- 023
opt. 25.000 rpm	

MC138SFE (198)




Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	008	016	023
L mm	4,2	8,0	8,0
Shank	ISO REF		
HP 506 104 198 110...	MC138SFE- 008	016	023
opt. 25.000 rpm			

MC139SFE (289)



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	023
L mm	8,0
Shank	ISO REF
HP 506 104 289 110...	MC139SFE- 023
opt. 25.000 rpm	

MC251SFE (272/274)



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	023	040
L mm	6,5	11,5
Shank	ISO REF	
HP 506 104 272 110 ...	MC251SFE- 023	
HP 506 104 274 110 ...	MC251SFE-	040
opt. 25.000 rpm; -040 opt. 20.000 rpm		